



Multimeter, Gerätetyp: 960



Bestelldaten

Bestellnummer	473320 960
GTIN	4045197838759
Artikelklasse	42I

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Zweikomponenten-Gehäuse mit Gummi-Ummantelung. Großes, leicht abzulesendes digitales Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Auto Ranging Messgeräte. Alle Geräte mit rückseitiger Prüfspitzenhalterung zur Einhandbedienung, mit Aufstellbügel.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte mit umfangreichen Funktionen.

Norm:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Lieferumfang:

Inklusive Batterien (Gr. 960 2 Stück, Gr. 9917 1 Stück), Messleitungen Nr. 473328 Gr. 2.

Technische Beschreibung

Frequenz	0,01 Hz – 10 kHz
----------	------------------

Gleichspannung DC	0,1 mV – 600 V
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung	ja
Haltewert-Taste	ja
Wechselspannung AC	1 mV – 600 V
Überspannungskategorie	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Widerstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Messverfahren	TRUE RMS (AC)
Grundgenauigkeit	1 %
akustischer Durchgangstest	ja
automatisches Ausschalten	ja
IP-Schutzart	IP 67
Kalibrierung	I3
Diodenprüfung	ja
Kapazität	0,01 nF – 4000 μ F
Anzeigeumfang	4000
Messstellenbeleuchtung	ja
Wechselstrom AC	0,1 μ A – 10 A
Gleichstrom DC	0,1 μ A – 10 A
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Stromversorgung	2x Nr. 081556 Gr. LR3
Produktart	Multimeter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/473320-960>