

Garant

**Vyměnitelná břitová destička TNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2956 160408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Povlak	S povlakem
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 mm/min
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	251434 HB7130-2
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2956 160408