

Garant**CNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 120404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2908 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Obsah	250156 HB7140-2
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	30

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2908 120404