



### Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Lang Uni, 5 Stück



#### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG0755 M5     |
| GTIN          | 4069515042932 |
| Artikelklasse | GGN           |

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Standard (mit Kragen), **wie Nr. 080755**.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

##### Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

##### Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

#### Technische Beschreibung

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| empfohlene Drehzahl         | 2600 min <sup>-1</sup> |
| Schaft-Ø                    | 6 mm                   |
| Kernloch-Ø                  | 4,5 mm                 |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW                   |

## Datenblatt

|                |             |
|----------------|-------------|
| Materialstärke | 0,7 - 4 mm  |
| Inhalt         | 5 St.       |
| Produktart     | Fließbohrer |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0755 M5