

Scaffale per ufficio, elemento base, Profondità 300 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/1000mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990590 2000/1000 |
| GTIN | 4004514219879 |
| Classe articolo | 96P |

Descrizione

Esecuzione:

Frontali con telaio a profilo a T e ripiani.

Irrigidimento tramite diagonale di rinforzo. I listelli di battuta impediscono lo scivolamento di raccoglitori e documenti. Il ripiano superiore non è provvisto di listello di battuta.

Portata massima: 85 kg per ripiano.

Profondità degli scaffali di 300 mm: contengono fino a 96 raccoglitori per modulo con un'altezza di 2300 mm.

Descrizione:

Ingombri in pianta:

Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale +6 mm

Profondità telaio totale: profondità nominale + 36 mm

Distanza K del primo ripiano da terra: max. 600 mm

Nota:

- Gli scaffali con un rapporto altezza/profondità maggiore di 4:1 devono essere assicurati contro il ribaltamento.
- I fissaggi al pavimento e alle pareti non sono inclusi nella dotazione.

Scheda tecnica

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------------|
| Larghezza | 1000 mm |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza | 1060 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Altezza | 2000 mm |
| Numero ripiani | 6 |
| Spessore ripiano | 25 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto |
| Materiale | zincato |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 300 mm |
| Tipo di prodotto | Scaffale per classificatori |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/990590-2000/1000>