

Garant**INFO Point 24 tuuman näyttö, Tyyppi: S/DE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Tuoteluokka	9GS

Kuvaus**Malli:**

Moderni GARANT INFO Point -tietokonetyöpiste digitaalisten tietojen näyttöön ja käsittelyyn, tietojen koostamiseen ja lukemiseen liitetyllä viivakoodinlukijalla (ei sisälly toimitukseen). INFO Pointin kotelo on vankkaa teräslevyä. Etupuolella on ergonomisella korkeudella käännettävä taso näppäimistöä ja hiirtä varten. Tason alle voidaan sijoittaa PC- tai Linux-järjestelmät lukittavan oven taakse. Taso ja ovi voidaan lukita DOM-nastasynterilukolla. Kaapin sisällä olevien laitteiden ilmanvaihto hoidetaan takapinnalla olevan reikälevyn avulla, jossa on □ 9×9 mm reiät, reikäväli 37 mm. Siihen voidaan lisäksi kiinnittää GARANT easyFix -koukkuja ja -pitimiä.

Kiinteä 24 tuuman näyttö.

Sijoitus:

Tietokonelokerotasojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016 **jauhemaalattu**.

Tekninen kuvaus

Tietokonelokeron hyötykorkeus	740 mm
-------------------------------	--------

Lokerikon syvyys	300 mm
Tietokonelokeron hyötysyvyys	190 mm
Korkeus	1440 mm
Paino	63 kg
Tietokonelokeron hyötyleveys	540 mm
Lokerikon työkorkeus	930 mm
Pohja-alan syvyys	550 mm
Pohja-alan leveys	616 mm
Lokerikon leveys	600 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tason syvyys suljettuna	150 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Tuotetyyppi	INFO Point