BROCKHAUS][HEUER

Etau parallèle «Heuer-Front» avec étrier de serrage, Largeur mors: 100mm

Données de commande

N° commande	967395 100
GTIN	2050002047839
Classe d'article	93Q

Description

Exécution:
Entièrement en acier forgé – incassables.
Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple entièrement galvanisée avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés.
Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.
Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables. Blocage par un puissant levier de serrage.
Etrier de serrage pour plans de travail d'une épaisseur de 10 à 60 mm.
Utilisation:
Pour serrage sur tables de travail.
Coloris:
Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**

Description technique

Poids	5 kg

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Plage de serrage	10 - 60 mm
Matière	Acier forgé
Mors de serrage pour tubes avec ∅ ext.	3/8 – 1 pouce
Largeur mors	100 mm
Série	Heuer Front
Type de produit	Étau parallèle

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/967395-100