



Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 50 ks, HBT130, Velikost: 160404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2690 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet kusů	50
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Obsah	261188 HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN

Technický list

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2690 160404