

**Garant****VBGT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7310, Méret: 110304****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG3828 110304 |
| GTIN              | 4069515046497 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Műszaki leírás**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás    |
| Fogásmélység $a_{p\ max}$                  | 1,75 mm             |
| Előtolás f                                 | 0,05 - 0,5 mm/ford, |
| Fő felhasználás                            | N                   |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 350 - 600 mm/min    |
| Szerszámanyag                              | Keményfém           |
| Cserék / élek száma                        | 2                   |
| Váltólapka ISO kód                         | VBGT 110304         |
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm              |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,1 - 4 mm          |
| Darabszám                                  | 30                  |
| Tartalom                                   | 261224 HB7310       |
| Fogásmélység $a_{p\ min}$                  | 0,25 mm             |
| Tűrés                                      | G                   |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Típus                 | HB7310                    |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos                |
| Forgácstörő           | AM                        |
| Termék fajtája        | Váltólapka esztergáláshoz |

### Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3828 110304