

Garant

**Korpus wytaczaka GARANT Master Mute, system PSC z tłumieniem drgań,
PSC 63, Ø chwytu / długość użytkowa L1: 25/130mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	265064 25/130
GTIN	4069515026833
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).

Wersja chwytu Ø 50 mm i Ø 60 mm w wersji prawej. Wersja lewa dostępna na zamówienie.

Pasuje do:

Głowice do wytaczaków GARANT Master Mute nr 265100–265377.

wskazówka:

Długość użytkowa zwiększa się o długość L odpowiedniej głowicy do wytaczaków. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

Ø chwytu	25 mm
wymiar A długości wysięgu	168 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 4
Długość użyteczna L ₁	130 mm
Seria	Master Mute
liczba kanałów chłodzących	3
adapter	PSC 63
Drgania	stłumione

Karta danych

Norma na uchwyt	ISO 12164-3
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265064-25/130>