

Garant**Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, Ø mango/longitud total L: 60/808****Datos de pedido**

Número de pedido	265076 60/808
GTIN	4069515037518
Clase de artículo	29E

Descripción**Suministro:**

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S! $D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H +$ Desplazamiento central L_3 cabezal de corte. Longitud útil = longitud total L menos longitud de sujeción (recomendado = $3 \times D$). Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Juego de tornillos de montaje	269026 3
Longitud total L	808 mm
Desplazamiento central H cuerpo de base	10 mm
Longitud de sujeción recomendada	180 mm
Zona S no sujetable	309 mm
Ø de mango	60 mm
Ejecución	Acero
Serie	Master Mute
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265076-60/808>
