

Garant GRIDLINE

Udubljeno podnožje, visina podnožja: 800mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	927040 800
GTIN	4062406107840
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje. Udubljena podnožja ne smiju se pretvoriti u pokretna podnožja. Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	50 mm
Visina	800 mm
prikladno za dubinu ploče	750 mm
Težina	6,3 kg

List s podacima

Dubina	475 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Podnožje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/927040-800>