

**Pack promotionnel 10 brosses pinceaux torsadées, fil d'acier****Données de commande**

N° commande	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, **Ø tige 6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Correspond au code art. 574850.

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

Livraison:

10× brosses pinceaux torsadées 574850 réf. 19X0,35.

Description technique

Ø queue D _s	6 mm
Ø brosse D ₁	19 mm
Nombre de torsades	6
Longueur de garnissage H ₁	28 mm

Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Epaisseur des soies	0,35 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses pinceaux

Accessoires

Brosse pinceau torsadéeFil d'acier Ø brosse D1×épaisseur des soies 19X0,35 mm	574850 19X0,35
---	----------------