

Garant**CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 160612****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2913 160612
GTIN	4067263094111
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	250336 HB7130-2
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	M

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2913 160612