

Garant**Master Mute furatkés A.. SDUCR 93°, a váltólapkákhoz DC..., jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265014 32/11
GTIN	4069515024679
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszra lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 50
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	40 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	288 mm
Kés ISO kódja	A32X SDUCR/L11
Sorozat	Master Mute
Szár $\varnothing D_s$	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Alátétlapka	269005 18
Alátétlapka csavar	269013 8
Kinyúlási hossz L_1	192 mm
Középtolódás L_3	22 mm
Beállítási szög κ	93 fok

Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
L _{min}	192 mm
Csatlakozó menet	G1/2
Felhasználás módja	jobbos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/265014-32/11>