

**Garant**

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování,  
30 ks, HB7035-2**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG2415 160608 |
| GTIN           | 4067263092278 |
| Třída artiklu  | GGN           |

## Technický popis

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití                | P                 |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 1,5 - 6 mm        |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 100 - 290 mm/min  |
| Počet výměn/řezání                   | 4                 |
| Řezný materiál                       | TK                |
| Hloubka řezu $a_{p\ min}$            | 0,55 mm           |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | Hrubování         |
| Obsah                                | 250334 HB7035-2   |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 160608       |
| Posuv $f$                            | 0,25 - 0,6 mm/ot, |

## Technický list

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Hloubka řezu $a_{p \max}$ | 5,5 mm                                          |
| Rohový rádius             | 0,8 mm                                          |
| Počet kusů                | 30                                              |
| Řezný materiál            | HB7035-2                                        |
| Podmínky řezu             | silně přerušovaný                               |
| Lamač třísek              | SG                                              |
| Druh produktu             | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |

### Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2415 160608