



6-kant-Einsatz lang, 3/4 Zoll, Schlüsselweite: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	644700 30
GTIN	4018754008957
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 20 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:
DIN 3124-L
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	90 mm
Ø abtriebsseitig	42 mm
Schlüsselweite	30 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz