



**Skaitmeninis absoliučiuųjų matavimų indikatorius su apskaičiavimo formule,
Matavimo intervalas: 12,5mm**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Universalus indikatorius su absoliutaus nulio sistema, veikiančia talpumo principu. Matavimo vertė išlieka net ir išjungus prietaisą. **Su integruota apskaičiavimo formule.**

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Duomenų išvadas

Matavimo technika

Preset (išankst. matmenų nustat.)

Tolerancijų vertinimai / režimo (Mode) funkcija

Matavimo verčių užlaikymo funkcija

Zero / ABS perjungimas

Funkcija:

ABS / INC, PRESET, nulinė padėtis, tolerancijų įvertinimas. Matavimo vertės užlaikymo funkcija, MAX- / MIN funkcija. IP42: Yra apsauga nuo vandens (lašančio vandens), iki 15°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1 \text{ mm}$, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Paskirtis:

Naudojamas su įvairiais matavimo tilteliais.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497080, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Pastaba:

$Ax + B + Cx-1$ (x = matavimo eiga). Galimybė laisvai pasirinkti koeficientus.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	61 mm
Padalos vertė, pasirenkama	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP apsaugos klasė	IP 42
Korpuso storis	39 mm
Kalibravimas	C1
Matavimo ribos (diapazonas)	12,5 mm
Matavimo jėga	≤1,5 N
Jungiamojo antgalio Ø h6	8 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas)	0,003 mm
Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės	ne
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Produkto rūšis	Indikatorius

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/434551-12,5>