

Garant**Corps de barre d'alésage HSK-T GARANT Master Mute antivibratoire, HSK-T 63, Ø queue / longueur utile L1: 40/370mm****Données de commande**

N° commande	265060 40/370
GTIN	4069515026406
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d'autres fabricants (par ex. Iscar).

Adapté(s) pour:

Têtes de coupe GARANT Master Mute 265100 – 265377.

Remarque(s):

La longueur utile est augmentée de la longueur L de la tête de coupe correspondante. Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Ø queue	40 mm
Longueur de col cote A	426 mm
Jeu de vis de montage	269026 3
Série	Master Mute
Nombre de canaux de lubrification	3
Support	HSK-T 63
Vibration	amorti
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Norme de porte-outils	ISO 12164-3

Fiche technique

Arrosage interne	oui
Type de produit	#Corps de barre d'alésage