



Pack promotionnel Lampe de poche à LED avec batterie



Données de commande

N° commande	GG1362 130
GTIN	4067263138020
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. **La commutation sur 2 niveaux avec fonction Boost supplémentaire offre une puissance lumineuse exceptionnelle** pour toutes les applications. La mise au point d'une seule main permet un réglage rapide et aisément du faisceau lumineux.

- **Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l'interrupteur.**
- **Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.**
- **Prise de charge USB-C.**
- **Dispositif de stabilisation.**
- **Avec tête de lampe focalisable.**

Caractéristique(s):

Contenu: 4 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie. Avec dragonne.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365

Description technique

Durée d'éclairage niveau 2	2,5 h
Batterie interchangeable	oui
Ø tête	26 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	3,7 V
Ampoule	Lampes à LED
Flux lumineux Boost	450 lm
Capacité de la batterie	0,9 Ah
Indice de protection IP	IP 54
Nombre de batteries incluses	4
Durée d'éclairage	1 h
Fonction lampe de poche	Focalisation
Longueur totale	118 - 130 mm
Valeur CRI	>80
Flux lumineux niveau 2	100 lm
Durée d'éclairage en mode Boost	30 s
Flux lumineux	300 lm
Poids	70 g
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Lampe de poche à LED avec batterie Type 130	081362 130
Batteries de rechange 14500	081365 14500