

Büroregal Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 2000/1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

T-Profil-Rahmenfronten und Fachböden.

Aussteifung durch Längsriegel. Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.

Maximale Tragfähigkeit: 150 kg pro Fachboden.

Regaltiefe 600 mm: Beidseitig nutzbar. Fasst bis 192 Ordner pro Feld bei 2300 mm Höhe.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge + 60 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge: max. 600 mm

Hinweis:

- **Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 4:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.**
- **Boden- und Wandbefestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Technische Beschreibung

Datenblatt

Breite	1000 mm
Anzahl Fachboden	6
Höhe	2000 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite	1060 mm
Tiefe	600 mm
Fachboden Stärke	25 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Ordnerregal

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/990595-2000/1000>