



### 12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 12mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	631439 12
GTIN	4062406264406
Artikelklasse	61A

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

##### Norm:

**DIN 3124-L**

##### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

##### Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant Steckschlüsseleinsätze lang auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 631442; HOLEX: Nr. 631452).

#### Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	16,9 mm
Schlüsselweite	12 mm

## Datenblatt

Länge	50 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz