



Digitaler Universal-Tiefenmessschieber, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418770 500
GTIN	2050001670878
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Universal-Tiefenmessschieber mit auswechselbaren Messeinsätzen. Zum Messen von Einstichen, Nuten, Aussparungen, Absätzen etc. Messflächen feinstgeläpft.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Tiefenmessschieber, Doppelhaken-Messeinsatz Nr. 418772 Gr. A, 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948.

Messeinsätze Nr. 418772.

Messbrücke Nr. 418774.

Technische Beschreibung

Querschnitt Messschiene	12×4 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Brückenlänge	150 mm
Kalibrierung	A2
Messbereich	0 - 500 mm

Datenblatt

Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/418770-500>