



Opakowanie ekonomiczne, 10 sztuk szczotek pędzelkowych, plecionych, z drutu stalowego



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Gładki, **spleciony** drut, wprasowany w stalową tulejkę, **Ø trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na zużycie.

Odpowiada nr. 574850.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

W zależności od prędkości obrotowej szczotka otwiera się mniej lub bardziej i dlatego nadaje się również do wąskich przestrzeni, na przykład do pracy wewnątrz obudów.

w dostawie::

10 × szczotka pędzelkowa pleciona nr 574850, wielk. 19x0,35.

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	6 mm
Ø szczotki D ₁	19 mm
liczba warkoczy	6

Długość drutu H ₁	28 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,35 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzlowa

Akcesoria

Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy Ø szczotki
D1×grubość drutu 19X0,35 mm

574850 19X0,35