



Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 21-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG6056 6
GTIN	4069515051699
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 – M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 – M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630268 6.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 St. nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631720 gr. 3; 4; 5; 6

Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116

Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632840 gr. 150

Verlengstuk: 1 St. nr. 632420 gr. 150

Cardangewricht: 1 St. nr. 633520 gr. 1/4

Ratel: 1 St. nr. 632090 gr. 1/4

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-13 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Verpakking	Box ABS-kunststof
Lengte	257 mm
Breedte	149 mm
Hoogte	47 mm
Producttype	Dopsleutel
USP1	3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 21-delig

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG6056 6