

Garant**SNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Velkosť: 120404**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm

Technický list

Obsah	251222 HB7140-2
Počet výmien/rezných hrán	8
Rezný materiál	HM
Počet kusov	30
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2946 120404