

**Otvorený / očkový kľúč s račnou, Rozmer cez steny: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG6040 10
GTIN	4069515050692
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račnou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

5 ks vidlicovo-račňových očkových kľúčov č. 614805 10.

Technický opis

Výška rozovretia h_1	5 mm
Šírka rozovretia b	21,9 mm
Rozmer cez steny	10 mm
Ø krúžku D	20,9 mm
Dĺžka kľúča L	153 mm
Rozmery cez steny	metrické

Technický list

Výška krúžku h_2	7,6 mm
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový kľúč
USP1	5 ks otvorených kľúčov/ kľúčov očkových račňových

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6040 10