



## Nastro adesivo telato (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3765 48X50
GTIN	4067263137603
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione.

Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione.

Di uso universale per lavori di riparazione.

#### Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

#### Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

### Descrizione tecnica

Finezza del tessuto	32 mesh
Umidità dell'aria magazzino	50 %

Larghezza	48 mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Guaina conduttrice presente	no
Materiale supporto	Tessuto
Forza adesiva su acciaio	0,75 N/mm
Resistenza alla trazione	3,5 N/mm
Colore	argento
Lunghezza	50 m
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Legare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Imballare
Applicazione	Mascherare
Massa adesiva	Gomma sintetica
Particolarità	con strappo manuale
Durata minima	12 mese
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Elasticità	25 %
Resistente ad alte temperature fino a	75 °C
Spessore	0,17 mm
Attributo del nome del prodotto	argento
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

## Accessori

Nastro adesivo rinforzato larghezza x lunghezza (mmx m)  
48X50

083765 48X50

