

## Uredski regal, osnovni regal, dubina 300 mm, visina/širina police: 2000/1000mm



### Podaci za narudžbu

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Broj narudžbe  | 990590 2000/1000 |
| GTIN           | 4004514219879    |
| Razred artikla | 96P              |

### Opis

#### Izvedba:

Fronte za T profil okvira i police.

Učvršćivanje pomoću križne potpore. Povišeni rubovi police sprječavaju ispadanje registratora ili dokumenata. Gornja polica nema povišeni rub police. **Maksimalna nosivost: 85 kg po polici.** Dubina regala 300 mm: za gotovo 96 registratora po polju pri 2300 mm visine.

#### Opis:

Ugradbene mjere: Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm Dubina okvira, ukupna: nazivna duljina + 36 mm Duljina izvijanja: maks. 600 mm

#### Napomena:

- Ako je odnos visine prema dubini veći od 4:1, potrebne su mjere za sprječavanje prevrtanja!
- Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke.

### Tehnički opis

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| širina                                  | 1000 mm |
| dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 1060 mm |

## List s podacima

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Dubina                       | 300 mm         |
| Visina                       | 2000 mm        |
| Broj polica                  | 6              |
| Debljina police              | 25 mm          |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm          |
| Izvedba montaže              | Utični regal   |
| Materijal                    | pocinčano      |
| Atribut imena proizvoda      | dubina 300 mm  |
| Vrsta proizvoda              | Regal s mapama |

### Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/990590-2000/1000>