

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 30 kusů,
HB7035-2, Velikost: 110304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2866 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	261366 HB7035-2
Rohový radius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110304

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2866 110304