Garant

Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	304305 6
GTIN	4045197288882
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:
· **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
· **HSK darbinės plokštumos apdirbtos.**
GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
Su uždengiamais aušinimo kanalais.
Paskirtis:
Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.
Priedai pasirinktinai:
Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.
Pastaba:
HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	65 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6

Užspaudimo ⌀ D_1	6 mm
Išorinis ⌀ D	25 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	užrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min^{-1}
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/304305-6