



Paquete económico de cepillo para vasos de alambre de acero 0,50 mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG5721 65XM14
GTIN	4067263136408
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Alambre liso, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Corresponde al n.º 572103.

Aplicación:

Especial para el alojamiento en lijadoras angulares.

Con **rosca interior M14**.

Descripción técnica

Rosca M	M14
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Ø del cepillo D ₁	65 mm
Longitud de guarnición H ₁	20 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Anillo de apoyo de seguridad	no

Hoja de datos

Contenido	5
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo de copa

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/GG5721-65XM14>