

**Garant****Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, Ø mango/longitud total L: 32/416****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 265076 32/416 |
| GTIN              | 4069515037426 |
| Clase de artículo | 29E           |

**Descripción****Suministro:**

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

**Nota:**

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!  $D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H +$   
Desplazamiento central  $L_3$  cabezal de corte. Longitud útil = longitud total L menos longitud  
de sujeción (recomendado =  $3 \times D$ ). Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la  
temperatura de hasta 100 °C).

**Descripción técnica**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Juego de tornillos de montaje    | 269026 5                          |
| Ø de mango                       | 32 mm                             |
| Longitud total L                 | 416 mm                            |
| Longitud de sujeción recomendada | 96 mm                             |
| Zona S no sujetable              | 151 mm                            |
| Ejecución                        | Acero                             |
| Serie                            | Master Mute                       |
| Oscilación                       | amortiguado                       |
| Refrigeración interior           | sí                                |
| Tipo de producto                 | Cuerpo de base barra de mandrinar |

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265076-32/416>

---