

Garant**Master Mute držača za unutarnje tokarenje a... SDUCR 93°, za okretne rezne pločice DC..., desno****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265014 25/11
GTIN	4069515024655
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Držač za unutarnje tokarenje može se skratiti na duljinu od L_{min} . Koristite **samo s unutarnjim hlađenjem** (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	150 mm
Ø drške D_s	25 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ukupna duljina L	247 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Udaljenost vrha od osi	17 mm

List s podacima

Serija	Master Mute
veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A25X SDUCR/L11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Standard	Tvornička norma
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
L_{min}	155 mm
Priključni navoj	G1/4
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	desno
Oblik drške	Čelik
Vibracija	prigušen
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje