

**VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130,  
Velikost: 160408****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2692 160408 |
| GTIN                  | 4067263097204 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Tehnični opis**

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Radij rezila                            | 0,8 mm           |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | VBMT 160408      |
| število kosov                           | 50               |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 2                |
| Glavna uporaba                          | M                |
| Globina reza $a_{p\ min}$               | 0,55 mm          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 200 mm/min  |
| Globina reza $a_{p\ maks}$              | 2,5 mm           |
| Podajanje $f$                           | 0,05 - 0,35 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | finna obdelava   |
| Prevleka                                | TiCN             |
| Vsebina                                 | 261259 HBT130    |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2,5 mm     |
| Rezalni material                        | HM               |
| Zvrst                                   | HBT130           |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen  |
| Lomilec odrezkov                        | MM               |

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje

---

**Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG2692 160408

---