

## Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

### Telaio con strutture portanti su ruote per banco da lavoro Ready-to-go altezza 850 mm, Dimensioni utili larghezza / Modello: 1200/3mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927245 1200/3
GTIN	4062406304560
Classe articolo	9GG

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Telaio per l'assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go, incluse strutture portanti con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, grigia, che non lascia tracce. Portata dei telai mobili fino a 600 kg (banco da lavoro compreso il contenuto).

##### Per:

Adatto per altezza corpo 600 mm. Per il montaggio di 3 corpi 16G.

##### Verniciatura:

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

##### Nota:

I banchi da lavoro mobili devono essere dotati di cassetti con sblocco di sicurezza a una mano. Non per banchi da lavoro con corpo aperto arretrato.

#### Descrizione tecnica

Serie	Ready-to-go
Larghezza	1300 mm
Profondità	700 mm
Altezza	800 mm

## Scheda tecnica

Per profondità piano	750 mm
Ø Ruota	125 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello