

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HBT130, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3956 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,15 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Inhoud	250093 HBT130
Coating	TiCN

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aantal	30
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MF
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3956 120408