



flessometro finestrella lettura diretta 10 pz., Lunghezza del nastro: 3m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- **Custodia in materiale antiurto.**
- **Profilo riportato in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.**
- **Profilo in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.**
- **Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all'abrasione e antiruggine.**
- **Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)**
- **La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.**

Fornitura:

10x flessometro n. art. 462210 dim. 3.

Descrizione tecnica

Lunghezza corpo	63 mm
Larghezza corpo	24 mm
Lunghezza del nastro	3 m
Altezza corpo	63 mm
Taratura	G1

Scheda tecnica

Norma	EG II
Larghezza del nastro	16 mm
Tipo di prodotto	Flessometro
USP1	flessometro finestrella lettura diretta

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4605 3