

**Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 10mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 626030 10     |
| GTIN              | 7610733087587 |
| Clase de artículo | 63D           |

**Descripción****Ejecución:**

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.  
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

**Descripción técnica**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Longitud de los lados | 135×46 mm                        |
| Superficie            | cromado                          |
| Hexágono              | 10 mm                            |
| Material              | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida      | Destornillador de 6 caras        |
| Tipo de producto      | Destornilladores                 |

**Accesorios**

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9 | 627255 9 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|