

**Cenově výhodné balení – rychlospojka s hadicovou přípojkou****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0172 13
GTIN	4067263138136
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Technický popis

Hodnota průtoku	1000 l/min
Maximální provozní tlak	35 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice	13 mm
Druh produktu	Spojka

Příslušenství

Rychlospojka hadicovou přípojkou Vnitřní Ø přípojky
hadice 13 mm

080172 13