



GARANT Master Mute Bohrstangenschaft HSK-T schwingungsdämpfend, HSK-T 63, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 40/370mm



Bestelldaten

Bestellnummer	265060 40/370
GTIN	4069515026406
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	40 mm
Ausraglänge A-Maß	426 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	HSK-T 63
Schwingung	gedämpft
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3

Datenblatt

Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft