

Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, Typ: DE



Bestelldaten

Bestellnummer	948132 DE
GTIN	4062406074029
Artikelklasse	9GS

Beschreibung

Ausführung:

Tastaturschublade rastet in Endstellung ein, abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Aufsatz mit Tastaturschublade mit seitlichem Lochblech □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern. **Rechnergehäuse** mit **Lüfter** und verstellbarem, verzinkten Fachboden und Ablageplatte aus Bambus.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1 \text{ mm}$, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute **elektrische Installation** umfasst Steckerleiste (6fach, 250 V / 16 A mit EIN- / AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	69 kg
---------	-------

Höhe	1020 mm
Breite	750 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	30
Tiefe	500 mm
Abmessung Druckerklappe	236×290 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
Unterbau Nutzbreite	700 mm
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Computer-Arbeitsstation

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/948132-DE>