

Garant**Master Mute sisäsorvauspidin A.. SDUCR 93°, kääntöterille DC..., oikea****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265014 20/11
GTIN	4069515024648
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

Sisäsorvauspidin voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

Ulkonema L_1	120 mm
Standardi	Tehdasnormi
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	25 mm
Sarja	Master Mute
Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kokonaispituus L	189 mm

varren Ø D _s	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
ISO-koodi pidin	A20X SDUCR/L11
Keskisiirto L ₃	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
L _{min}	120 mm
Kiinnityskierre	G1/4
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttötapa	Oikea
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin