

**TESA**

Tragbares Längenmessgerät, Typ: T10



Bestelldaten

Bestellnummer	434716 T10
GTIN	7630041114775
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Robustes tragbares Anzeigegerät mit Skalen- und Ziffernanzeige für induktive Messtaster. Eindeutiges und fehlerfreies Ablesen durch detailreiche Skalenanzeige. 5-fach Zoommodus. Sehr lange Betriebsdauer von über 300 Std. Optimale Handhabung durch ergonomisches Design und Soft-Touch-Oberfläche.

Funktion:

Nullstellung (Offset), +A, -A, Speicherfunktion, Max, Min, Max-Min, Messung mit Grenzwerten, Datenausgabe, ASCII-Befehle. Ideal für den stationären und mobilen Einsatz in Werkstatt und Fertigung. IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Anzeigegerät für induktive Messtaster von TESA.

Lieferumfang:

Inklusive 4x Batterie Nr. 081561 Gr. LR6.

Sonderzubehör:

Funk Nr. 498916 Sender, Datenkabel Nr. 498918, Software Nr. 498925; 498926.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Fehlergrenze Ziffernanzeige	0,1 %
Breite	100 mm
Länge	170 mm
Gewicht	0,5 kg
Höhe	38 mm
maximale Auflösung	0,1 μm
Skalierung einstellbar	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 μm
Anzahl Anschlüsse für induktive Taster	1
Messbereich	± 5 bis ± 5000 μm
IP-Schutzart	IP 63
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	TESA Link Connector TLC
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Produktart	Anzeigegerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/434716-T10>