

### Bilancia con piattaforma di pesata, mod. DE, Campo massimo di pesatura: 6kg



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479604 6
GTIN	4045761111356
Classe articolo	47D

#### Descrizione

##### Esecuzione:

- Robusta, dotata di piattaforma, utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.
- Bilancia a doppio campo di azione con commutazione automatica della lettura (lettura più precisa nella metà inferiore del campo di azione della bilancia).
- Unità di visualizzazione (cifre di 25 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.
- Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete.
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti.
- Programma di regolazione CAL: Per l'autotaratura, (peso campione necessario, su richiesta)
- Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi.
- Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).

##### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

##### Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

##### Accessori speciali:

## Scheda tecnica

1 batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61, peso campione, batteria interna, supporto da parete, stampante e stativo per display su richiesta.

### Descrizione tecnica

Peso netto	4 kg
Peso minimo del pezzo	4 g
Riproducibilità	1 g
Denominazione originale prodotto	DE
Risoluzione	2 g
Tempo di oscillazione	2 s
Dimensione piano di pesata	318x308 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 6 kg
Risoluzione	1 g
Taratura	K2
Grado di protezione IP	IP 65
Altezza cifre unità di visualizzazione	25 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/479604-6>