

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7020-2, Méret: 120412**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2411 120412
GTIN	4067263092346
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Tartalom	250160 HB7020-2

Adatlap

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2411 120412