

Garant**Borrchuckar Form AD, SK 50, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Med Balluff/RFID-chip-hål. Största radialkast $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sandblästrat och slipad.

- **Smalt utförande.**
- **Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.**
- **Optimala spännkrafter på verktyget.**

leveransinnehåll:

Inklusive **Torx®-chucknyckel** med T-handtag, **för höga spännkrafter.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

spännvidd	1 - 16 mm
Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
Utvändig-Ø D	50 mm

konstruktion	smal
utkragningslängd A-mått	80 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Produktslag	Kort borrhuck