

**Pack promotionnel Brosse circulaire, fil d'acier 0,50 mm****Données de commande**

N° commande	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Correspond au code art. 571203.

Utilisation:

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Description technique

Epaisseur des soies	0,5 mm
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø brosse D ₁	178 mm
Longueur de garnissage H ₁	38 mm
Nombre de torsades	38

Fiche technique

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Ø alésage d ₁	22 mm
Sommaire	5
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5712-178X22>