HOLEX

Vorteilspack 10 Stück Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte

Bestelldaten

Bestellnummer	GG5944 29
GTIN	4067263137733
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:
· **Flachmagnet zum Schutz im Stahlmantel eingebettet.**
· **Befestigung des Magnets von unten durch Bohrung mit Senkung.**
· **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 450 °C (Gr. 19 bis 100 °C).**
Verwendung:
Vorrichtungsbau.
Lieferumfang:
10 Stück Flachtopf-Magnet mit Schutzplatte Nr. 085944 in der gewählten Ausführung.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	50 N
Befestigungsbohrungs-Ø	5,2 mm
Ø	28,5 mm
Höhe	8,7 mm
Werkstoff Oberfläche	Stahl

Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5944-29