



Digitales XT-Innen-Schnellmessgerät Holematic mit Bluetooth®, Messbereich: 10-12,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Holematic für Grundlochmessung ab Gr. 12,5–16. Fixe Messbacken aus HM, ab Gr. 12,5–16 mit HM-Einsätzen. Ablesung über große, kontrastreiche Digitalanzeige. Sicheres, fehlerfreies Messen ohne Nonius. Kompatibel mit der optionalen HCT (Hoffmann Group Connected Tools) App. Kostenlos Verfügbar für Android und iOS.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Pistolengriff und konstante Messkraft.

Funktion:

- **Umschaltung mm / Zoll.**
- **Einstellung von 2 Preset-Werten.**
- **Ein- / Aus-Haltewert-Taste.**

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messpistole, Messkopf mit UKAS-Prüfprotokoll, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, USB-Dongle Nr. 498952, Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428510.

Ersatzteil:

Ersatzmessköpfe Nr. 428605, Messbacken Nr. 428745, Rückholfeder Nr. 428746.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,001 mm
Standardmesstiefe	58 mm
Messbereich	10 - 12,5 mm
Maß a	1,9 mm
Messtiefe mit Verlängerung	134 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Serie	HCT
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellere Software
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428702-10-12,5>